



Electrodes ORP DryLoc Type 2775/2777

pH/ORP

- Matériaux mouillés : Ryton, PTFE, FKM, verre
- Connection : Durable DryLoc® avec connexions plaquées or
- Type d'électronique compatible : 2751 et 2760
- Instruments compatibles : Utiliser le préamplificateur 2760 avec le Signet 8750 et utiliser le capteur électronique 2751 avec les instruments Signet 8900, 9900 ou 9950
- Caractéristiques additionnelles : temps de réponse rapide et peut être monté à l'envers
- Montage en ligne : utilisation du filetage 3/4" pour montage en ligne sur des tés taraudés
- Montage en immersion : utiliser le préampli ou l'électronique pour capteur approprié
- Applications : traitement d'eau, surveillance de la qualité de l'eau, épurateur laveur, agents chimiques agressifs etc ...

	No	Style	Compatible Preamplifier	Mounting	Code
*	3-2775	Plate	2750, 2760 DryLoc	avec connection filetée	159 000 957
*	3-2777	Ampoule	2750, 2760 DryLoc	avec connection filetée	159 000 961

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>